



MASTER TL-D Xtra

MASTER TL-D Xtra 36W/840 1SL/25

Cette lampe TL-D Xtra offre une plus longue durée de vie et garantit moins de défaillances précoces. Cela se traduit par des coûts de maintenance réduits et des économies sur le remplacement coûteux des spots. Elle convient dès lors aux endroits où le remplacement des lampes est coûteux en raison de la hauteur des plafonds ou des obstacles qui entravent la procédure de remplacement. Cette lampe peut fonctionner sur un appareillage existant ou sur un appareillage HF Xtreme dédié.

Mises en garde et sécurité

- Pour atteindre des durées de vie telles que publiées en cas de fonctionnement à 100 %, évitez d'appliquer une gradation inférieure à 30 %
- En cas d'utilisation sur un appareillage électromagnétique, il est fortement recommandé d'appliquer uniquement des starters S10 ou S10E (pour les types de 18 W, S2 ou S2E) afin d'atteindre les durées de vies publiées, et d'installer de nouveaux starters lors du remplacement des lampes.
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales		Indice de rendu de couleur (IRC)	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	>80	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	36'000 h		
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Consommation électrique	37.0 W
Flux lumineux	3'350 lm	Courant lampe (nom.)	0.435 A
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Commandes et gradation	
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Efficacité lumineuse (nominale)	93 lm/W		

MASTER TL-D Xtra

Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	T8 [26 mm (T8)]
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	3.0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	43 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER TL-D Xtra 36W/840 SLV/25
Nom de produit complet	MASTER TL-D Xtra 36W/840 1SL/25


Code EOC	871150055876340
Code de commande	55876340
Code 12NC	927982484014
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500558763
Conditionnement par carton	25
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500558794

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtra 36W/840 SLV/25	28 mm	1'199.4 mm	1'206.5 mm	1'204.1 mm	1'213.6 mm


Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL-D Xtra 36W/840 SLV/25

MASTER TL-D Xtra


Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 36W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 36W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 36W/840 SLV/25



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtra 36W/840 SLV/25

