



MASTER TL-D Xtreme Secura

MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 1SL/25

Deze TL-D Xtreme-lamp heeft een beschermende coating die glasscherven en lamponderdelen bij elkaar houdt in het geval van een onvoorziene breuk. De lamp is gemakkelijk te herkennen door de blauwe ring aan een uiteinde. Toepassingen zijn alle plaatsen waar glassplinters de procesgang kunnen verstoren en invloed kunnen hebben op de veiligheid van product en mensen, bijv. in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. De lamp heeft een Teflon-coating. Hij voldoet aan de HACCP-richtlijnen.

Waarschuwingen en veiligheid

- Om de levensduur te realiseren die is gepubliceerd voor werking op 100%, mag niet lager gedimd worden dan 30%
- Om de gepubliceerde levensduur te realiseren, wordt bij gebruik op een elektromagnetisch VSA sterk aanbevolen alleen Philips S10 of S10E starters toe te passen (voor 18 W-types S2 of S2E) en bij lampvervanging nieuwe starters te installeren.
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	47.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	3.250 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	90 lm/W

Kleurweergave-index (CRI)	>80
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	36,0 W
Lampstroom (nom.)	0,430 A
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja


MASTER TL-D Xtreme Secura

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T8 [26 mm (T8)]
Keurmerken en classificaties	
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	3,0 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	42 kWh
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 SLV/25
Volledige productnaam	MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 1SL/25


Full EOC	871150088979940
Bestelcode	88979940
Materiaalnr. (12NC)	927982784074
Lokale code	TLDXTRME36W840S
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500889799
Numerator - Dozen per buitendoos	25
EAN/UPC - Case	8711500889805

Maatschets

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 SLV/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm





Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 SLV/25



MASTER TL-D Xtreme Secura

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 SLV/25

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 SLV/25

