



MASTER TL-D Xtra

MASTER TL-D Xtra 58W/830 1SL/25

Esta lámpara TL-D Xtra ofrece una vida útil más prolongada y garantiza fallos prematuros. Esto tiene como resultado costes de mantenimiento bajos y permite ahorros en caras sustituciones de focos. Por lo tanto, es ideal para lugares en los que la sustitución de lámparas es cara porque los techos son altos o las operaciones se ven alteradas. Esta lámpara se puede utilizar en equipos existentes o en equipo HF Xtreme dedicado.

Advertencias y seguridad

- Para conseguir las vidas útiles publicitadas para un funcionamiento al 100 %, no se debe aplicar una regulación por debajo del 30%
- Cuando se utiliza en equipos electromagnéticos, se recomienda encarecidamente aplicar únicamente los arrancadores Philips S10 o S10E (para los tipos S2 o S2E de 18W) para conseguir las vidas útiles publicitadas y para instalar los arrancadores nuevos durante la reposición de lámparas.
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto


Información general		Índice de reproducción cromática (IRC)	
Base del casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	>80	
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	36.000 hora(s)		
Datos técnicos de la luz		Operativos y eléctricos	
Código de color	830 [CCT of 3000K]	Consumo de energía	58,5 W
Flujo luminoso	5.200 lm	Corriente de lámpara (nom.)	0,665 A
Designación de color	Blanco cálido (WW)		
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K	Controles y regulación	
Eficacia luminica (nominal) (nom.)	91 lm/W	Regulable	Sí

MASTER TL-D Xtra

Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	T8 [26 mm (T8)]
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	3,0 mg
Consumo energético kWh/1000 h	68 kWh
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MASTER TL-D Xtra 58W/830 SLV/25
Nombre completo del producto	MASTER TL-D Xtra 58W/830 1SL/25


Full EOC	871150055888640
Código de pedido	55888640
Código 12NC	927983483014
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500558886
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	25
Embalaje con código EAN/UPC	8711500558893

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtra 58W/830 SLV/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm



Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtra 58W/830 SLV/25


MASTER TL-D Xtra

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 58W/830 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 58W/830 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 58W/830 SLV/25

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtra 58W/830 SLV/25

