



MASTER TL-D Xtra

MASTER TL-D Xtra 58W/840 1SL/25

Această lampă TL-D Xtra asigură o durată de viață mai mare și garantează reducerea numărului de defectări premature. Aceasta determină cheltuieli de întreținere mici și economii în ceea ce privește înlocuirea individuală costisitoare. Prin urmare, este adecvată pentru locuri unde înlocuirea lămpilor este costisitoare din cauza tavanelor înalte sau a deranjării operațiunilor. Această lampă poate funcționa cu balastul existent sau cu balast specializat HF Xtreme.

Warnings and safety

- Pentru obținerea duratelor de viață anunțate pentru funcționarea la 100 %, nu reduceți intensitatea luminoasă sub 30 %
- La utilizarea pe echipamente electromagnetice, pentru obținerea duratelor de viață anunțate se recomandă insistent să utilizați doar startere Philips S10 sau S10E (pentru tipurile S2 sau S2E de 18 W) și să instalați startere noi în caz de schimbare a lămpilor.
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mânuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	36.000 ore
Date tehnice lumină	
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Flux luminos	5.200 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	91 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	>80

Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	58,5 W
Curent lampă (nom.)	0,665 A
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	T8 [26 mm (T8)]
Aprobare și aplicație	
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	3,0 mg


MASTER TL-D Xtra

Consum de energie kWh/1000 h	68 kWh
Date despre produs	
Nume comandă produs	MASTER TL-D Xtra 58W/840 SLV/25
Numele complet al produsului	MASTER TL-D Xtra 58W/840 1SL/25
Full EOC	871150055890940
Cod de comandă	55890940


Număr material (12NC)	927983484014
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500558909
Numărător SAP – Pachete per exterior	25
EAN/UPC – Cutie	8711500558916

Cote

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtra 58W/840 SLV/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm




Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtra 58W/840 SLV/25

Durată de viață




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 58W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 58W/840 SLV/25

MASTER TL-D Xtra

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 58W/840 SLV/25

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtra 58W/840 SLV/25

