



# MASTER TL5 High Efficiency Eco

## MASTER TL5 HE Eco 13=14W/865 1SL/40

Questa lampada TL5 estremamente efficiente (diametro tubo 16 mm) consente di risparmiare una quantità significativa di energia tramite la semplice sostituzione lampada con lampada. La lampada TL5 HE Eco offre eccellente mantenimento dei lumen e resa dei colori. Le aree di applicazione spaziano dagli uffici e l'industria, alle scuole e gli ambienti commerciali.

### Warnings and safety

- La riduzione del consumo energetico si ottiene solo con l'alimentatore controllato in corrente.
- Le lampade funzionano perfettamente con gli alimentatori controllati in potenza, ma in questo caso l'emissione luminosa può essere fino al 10% più elevata.
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G5 [G5]
Caratteristiche	na [Not Applicable]
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	865 [CCT of 6500K]
Flusso luminoso	1.250 lm
Designazione colore	Cool Daylight
Temperatura del colore correlata	6500 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	86 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	82


Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	12,5 W
Corrente lampada (Nom)	0,170 A
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Si
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T5 [16 mm (T5)]
Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,4 mg

# MASTER TL5 High Efficiency Eco

Consumo energetico kWh/1000 h	14 kWh
<b>Dati del prodotto</b>	
Nome prodotto ordine	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/865 1SL/40
Nome completo prodotto	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/865 1SL/40
Full EOC	872790090808401
Codice d'ordine	90808401
Codice materiale (12NC)	927989886533


Codice locale	TL51386HESLECO
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8727900908084
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	40
EAN/UPC - Case	8718291224662

## Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Eco 13=14W/865 1SL/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm



## Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/865 1SL/40


# MASTER TL5 High Efficiency Eco

## Durata



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/865 1SL/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/865 1SL/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/865 1SL/40

