



# MASTER TL5 Eco Flux Inalt



## MASTER TL5 HO Eco 20=24W/840 UNP/40

Această lampă TL5 extrem de eficientă (diametru tub 16 mm) reduce considerabil consumul de energie prin înlocuirea simplă a fiecărei lămpi în parte. Lampa TL5 HO Eco este optimizată pentru instalații care necesită un flux luminos ridicat și asigură o menținere a fluxului luminos și o redare a culorii excelente. Zonele de aplicație variază de la birouri și spații industriale la școli și magazine.

### Warnings and safety

- Reducerea consumului de energie este obținută doar cu echipamente cu reglarea curentului.
- Lămpile funcționează perfect cu echipamente cu reglarea curentului, dar în situația respectivă fluxul luminos poate fi cu până la 10 % mai mare.
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

### Catalog de date


| Informații generale                    |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Baza elementului de fixare             | G5 [G5]             |
| Caracteristici                         | na [Not Applicable] |
| Referință de măsurare a fluxului       | Sphere              |
| Date tehnice lumină                    |                     |
| Cod culoare                            | 840 [CCT of 4000K]  |
| Flux luminos                           | 1.650 lm            |
| Denumirea culorii                      | Alb rece (CW)       |
| Coordonată cromatică X (nom.)          | 0,38                |
| Coordonată cromatică Y (nom.)          | 0,38                |
| Temperatură de culoare corelată (nom.) | 4000 K              |

| Randament luminos (nominal) (nom.)                    | 85 lm/W |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Indice de redare a culorilor (IRC)                    | 80      |
| Funcționare și sistem electric                        |         |
| Consum de curent                                      | 19,3 W  |
| Curent lampă (nom.)                                   | 0,300 A |
| Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase |         |
| Cu reglarea intensității luminoase                    | Da      |

# MASTER TL5 Eco Flux Inalt


|                                |                                     |                                      |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Sistem mecanic și carcasă      |                                     | Numele complet al produsului         |                                     |
| Formă bec                      | T5 [16 mm (T5)]                     | Full EOC                             | MASTER TL5 HO Eco 20=24W/840 UNP/40 |
| Aprobare și aplicație          |                                     | Cod de comandă                       | 872790088086100                     |
| Clasă de eficiență energetică  | G                                   | Număr material (12NC)                | 88086100                            |
| Conținut de mercur (Hg) (nom.) | 1,2 mg                              | Numărător SAP – Cantitate per pachet | 927989984031                        |
| Consum de energie kWh/1000 h   | 20 kWh                              | Numărător SAP – Produs/Cutie         | 1                                   |
| Număr de înregistrare EPREL    | 423466                              | Numărător SAP – Pachete per exterior | 8711500881311                       |
| Date despre produs             |                                     | Numărător SAP – Cutie                | 40                                  |
| Nume comandă produs            | MASTER TL5 HO Eco 20=24W/840 UNP/40 | EAN/UPC – Cutie                      | 8727900880861                       |

## Cote



| Product                                | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|----------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER TL5 HO Eco<br>20=24W/840 UNP/40 | 17 mm   | 549,0 mm | 556,1 mm | 553,7 mm | 563,2 mm |



## Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Eco 20=24W/840 UNP/40


## MASTER TL5 Eco Flux Inalt

### Durată de viață



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 20=24W/840 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 20=24W/840 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Eco 20=24W/840 UNP/40

