



T5 standard

F14T5/841/ALTO 40PK

Les lampes fluorescentes T5 de Philips dotées de la technologie ALTO® permettent d'effectuer des économies d'énergie supérieures et d'obtenir une toxicité réduite avec un profil fin.


Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	G5
Caractéristiques	HE Alto® [High Efficiency Alto]
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	841 [CCT of 4100K]
Flux lumineux	1 350 lm
Désignation de couleur	Blanc froid (BF)
Température de couleur proximale (nom.)	4100 K
Efficacité lumineuse (nominale)	86 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	82
Fonctionnement et électricité	
Consommation	14,0 W
Courant de la lampe (nom.)	0,165 A
Commandes et gradation	
Intensité variable	Oui

Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	T5
Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Données de produit	
Nom du produit de la commande	14W/841 Min Bipin T5 HE ALTO UNP/40
Nom complet du produit	F14T5/841/ALTO 40PK
Code de commande	230805
Numéro de matériau (12 CN)	927990484022
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677230807
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	40
EAN/CUP – Boîte	50046677230802



T5 standard

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
14W/841 Min Bipin T5 HE ALTO UNP/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - 14W/841 Min Bipin T5 HE ALTO UNP/40

Life Expectancy Diagram - 14W/841 Min Bipin T5 HE ALTO UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - 14W/841 Min Bipin T5 HE ALTO UNP/40

T5 standard

