



MASTER TL5 High Efficiency Eco

MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 1SL/40

Tämä erittäin tehokas TL5-lamppu (putken halkaisija 16 mm) säästää huomattavasti energiaa – vaihda vain lamppu uuteen. TL5 HE Eco -lampulla on erinomainen valontuoton pysyvyys ja värintoisto. Käyttökohdealueita ovat toimistot, teollisuus, oppilaitokset ja myymälät.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5 [G5]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, esilämmitys (nim.)	25000 h
Ominaisuudet	na [Not Applicable]
LSF esilämm. 2000h, 3h	99 %
LSF esilämm. 4000h, 3h	99 %
LSF esilämm. 6000h, 3h	99 %
LSF esilämm. 8000h, 3h	99 %
LSF esilämm. 16000h nim.,3h	99 %
LSF esilämm. 20000h, 3h	94 %
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT / 4 000 K]
Valovirta (nim.)	2900 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	2600 lm
Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Valotehokkuus (maksimivalovirta, nimellinen) (nim.)	114 lm/W
Vastaava väriämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	103 lm/W

Värintoistoindeksi (suurin)	85
Värintoistoindeksi (min.)	80
Värintoistoindeksi (nim.)	82
LLMF 2000 h nimellinen	96 %
LLMF 4000 h nimellinen	95 %
LLMF 6000 h nimellinen	94 %
LLMF 8000 h nimellinen	93 %
LLMF 12000 h nimellinen	92 %
LLMF 16000 h nimellinen	91 %
LLMF 20000 h nimellinen	90 %

Käyttö ja sähkö tiedot

Power (Rated) (Nom)	25.2 W
Lampun virta (nim.)	0,170 A

Lämpötila

Suunnittelulämpötila (nim.)	35 °C
-----------------------------	-------

MASTER TL5 High Efficiency Eco


Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	28 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	872790090820601
Tilaustuotteen nimi	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 1SL/40

EAN/UPC – tuote	8727900908206
Tilaukoodi	90820601
Sähkönumero	4927060
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	40
Materiaalinumero (12NC)	927990984033
Nettopaino (kappale)	96,600 g
ILCOS Code	FDH-25/40/1B-L/P-G5-16/1150

Rajoitukset ja turvallisuus

- Energiankulutuksen väheneminen saavutetaan pelkästään virtaohjatun kuristimen avulla.
- Lamput toimivat täydellisesti teho-ohjatulla liitäntälaitteella, mutta valovirta voi olla siinä tapauksessa jopa 10 % korkeampi.
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.



Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 1SL/40	17 mm	1149,0 mm	1156,1 mm	1153,7 mm	1163,2 mm

TL5 HE Eco 25=28W/840

Valonjakotiedot



Värisävy /840

Värisävy /840

MASTER TL5 High Efficiency Eco

Käyttöikä

