



MASTER TL5 High Output Eco

MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP/40

Den ekstremt effektive TL5-lyskilde (rørdiameter 16 mm) giver nemt store energibesparelser. TL5 HO Eco lyskilden er optimeret til installationer med krav om højt lysudbytte, og den har en fremragende bevarelse af lumen og farvegengivelse. Applikationerne varierer fra kontorer og industriområder til skoler og butikker.

Advarsler og sikkerhed

- Det er kun muligt at reducere energiforbruget ved brug af strømstyrede forkoblinger.
- Lyskilderne fungerer perfekt med strømstyrede forkoblinger, men lysudbyttet kan i givet fald være op til 10 % større.
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data


Generelle oplysninger		Lyskildens strømstyrke (nom.)	
Fod	G5 [G5]	0,460 A	
Egenskaber	na [Not Applicable]	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Lysteknisk		Dæmpbar	Ja
Farvekode	830 [CCT of 3000K]	Mekanik og armaturhus	
Lysstrøm	5.000 lm	Lyskildeform	T5 [16 mm (T5)]
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)	Godkendelse og anvendelsesområde	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K	Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,2 mg
Lyseffekt (nominel) (nom.)	93 lm/W	Energiforbrug kWh/1000 t.	54 kWh
Farvegengivelsesindeks (CRI)	85		
Drift og el			
Strømforbrug	48 W		

MASTER TL5 High Output Eco

Produktdata	
Ordreproduktnavn	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP/40
Det fulde produktnavn	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP/40
Full EOC	872790082590900
Beskrivelse af lokal kode	2051000578
Ordrekode	82590900
Materialenr. (12NC)	927991283031


Lokal ordrekode	2051000578
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500880048
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	40
EAN/UPC – kasse	8727900825909

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP/40	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP/40


MASTER TL5 High Output Eco

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP/40

