



MASTER TL5 Υψηλής Φωτεινής Ροής De Luxe 90

MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL/20

Αυτός ο λαμπτήρας υψηλής φωτεινής ροής TL5 (διάμετρος σωλήνα 16 mm) έχει εξαιρετική απόδοση χρωμάτων (CRI > 90). Αυτό σημαίνει ότι τα χρώματα παρουσιάζονται με φυσικό τρόπο, πλούσια, βαθιά και τονισμένα όπως στο φως της ημέρας. Έχει εφαρμογή σε σημεία όπου η απόδοση χρωμάτων είναι σημαντική, π.χ. στον κλάδο των εκτυπώσεων, σε βιβλιοθήκες, μουσεία, νοσοκομεία και καταστήματα (κοσμηματοπωλεία, ανθοπωλεία, καταστήματα ρούχων, υφασμάτων, δερμάτων, χαλιών).

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων


Γενικές πληροφορίες		Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	
Βάση-κάλυμμα	G5 [G5]	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	91
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού		Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κωδικός χρώματος	940 [CCT of 4000K]	Κατανάλωση ενέργειας	49,2 W
Φωτεινή ροή	4.200 lm	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,255 A
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)	Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	380	Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	380		
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	4000 K		

MASTER TL5 Υψηλής Φωτεινής Ροής De Luxe 90

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα	
Σχήμα λαμπτήρα	T5 [16 mm (T5)]
Έγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	1,4 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	54 kWh
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγής προϊόντος	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL20
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL/20


Full EOC	871150086897800
Κωδικός παραγγελίας	86897800
Αρ. υλικού (12NC)	927991594024
Τοπικός κωδικός	TL5-49W/940HO
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500868978
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	20
EAN/UPC - Κιβώπο	8727900895209

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL20	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm



Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL20

MASTER TL5 Υψηλής Φωτεινής Ροής De Luxe 90

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL20



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL20

