



MASTER TL5 HO 90 De Luxe



MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/952 1SL/20

Światłówka TL5 High Output (o średnicy bańki 16 mm) wyróżnia się doskonałym oddawaniem barw (RA<gt/> 90). Oznacza to, że kolory zachowują bardziej naturalny wygląd. wydają się bogate, głębokie i nasycone jak w świetle dziennym. Lampa jest przeznaczona do zastosowań, w których priorytetem jest wierność oddawania barw: w przemyśle poligraficznym, bibliotekach, muzeach, szpitalach oraz sklepach (jubilerskich, kwiatarniach, odzieżowych, tekstylnych, z wyrobami skórzanymi, z wykładzinami podłogowymi itd.).

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G5 [G5]
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	950 [CCT of 5000K]
Strumień Świetlny	3 800 lm
Oznaczenie koloru	Światło dzienne
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,34
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,351
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	5200 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	76 lm/W


Wskaźnik oddawania barw (CRI)	92
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	49,8 W
Lamp Current (Nom)	0,255 A
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T5 [16 mm (T5)]

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Certyfikaty i zastosowania	
Klasa Efektywności Energetycznej	G
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,2 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	50 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	423474
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/952 1SL20
Pełna nazwa produktu	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/952 1SL/20


Full EOC	871150089062700
Kod zamówienia	89062700
Materiał Nr (12NC)	927991595024
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500890627
Numerator - Packs per outer box	20
EAN/UPC - Opakowanie	8727900895216

Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/952 1SL20	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm



Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/952 1SL20

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/952 1SL20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/952 1SL20



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/952 1SL20

