



MASTER TL5 HO 90 De Luxe



MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/952 1SL/20

Denna TL5-ljuskälla med högt ljusflöde (rördiameter 16 mm) har utmärkt färgåtergivning (CRI >90) som visar färger på ett naturligt sätt så att de blir lika rika, djupa och vackra som i dagsljus. Användningsområdena är platser där färgåtergivning är viktigt, t ex tryckerier, bibliotek, museum, sjukhus och butiker (smycken, blommor, kläder, tyger, skinn, mattor).

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G5 [G5]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Ljusteknik	
Färgkod	950 [CCT of 5000K]
Ljusflöde	3 800 lm
Färgbeteckning	Dagsljus
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,34
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,351
Korrelerad färgtemperatur (nom)	5200 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	76 lm/W
Färgåtergivningsindex	92


Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	49,8 W
Lampström (nom)	0,255 A
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	T5 [16 mm (T5)]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,2 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	50 kWh

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

EPREL-registreringsnummer	423474
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/952 1SL20
Fullständigt produktnamn	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/952 1SL/20
Full EOC	871150089062700
Beskrivning av lokal kod	8343554


Beställningsnummer	89062700
Materialnummer (12NC)	927991595024
Lokal kod	8343554
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500890627
Räknare - antal förpackningar per kartong	20
EAN/UPC - Hölje	8727900895216

Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/952 1SL20	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm



Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/952 1SL20

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/952 1SL20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/952 1SL20



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/952 1SL20

