



MASTER TL5 HO 90 De Luxe



MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL/20

Questa lampada TL5 High Output (diametro tubo 16 mm) offre un'eccellente resa dei colori (CRI > 90). Questo significa che i colori sono presentati in modo naturale, facendoli apparire vividi, intensi e valorizzati come alla luce naturale. Le aree di applicazione includono luoghi dove la resa dei colori è fondamentale, come il settore della stampa, biblioteche, musei, ospedali e negozi (gioielli, fiori, abbigliamento, tessuti, pelle, tappeti).

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

| Informazioni generali | |
|---|--------------------|
| Attacco | G5 [G5] |
| Riferimento per la misurazione del flusso | Sphere |
| Dati tecnici di illuminazione | |
| Codice colore | 965 [CCT of 6500K] |
| Flusso luminoso | 3.800 lm |
| Designazione colore | Cool Daylight |
| Coordinata Y cromaticità (Nom) | 0,313 |
| Coordinata cromatica Y (Nom) | 0,337 |
| Temperatura del colore correlata | 6500 K |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom) | 76 lm/W |
| Indice di resa cromatica (CRI) | 92 |


| Funzionamento e parte elettrica | |
|----------------------------------|-----------------|
| Consumo energetico | 49,8 W |
| Corrente lampada (Nom) | 0,255 A |
| Controlli e dimmerazione | |
| Dimmerabile | Si |
| Meccanica e corpo | |
| Forma lampadina | T5 [16 mm (T5)] |
| Approvazione e applicazione | |
| Classe di efficienza energetica | G |
| Contenuto di mercurio (Hg) (Nom) | 1,2 mg |
| Consumo energetico kWh/1000 h | 50 kWh |

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

| | |
|-------------------------------|--|
| Numero di registrazione EPREL | 423475 |
| Dati del prodotto | |
| Nome prodotto ordine | MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20 |
| Nome completo prodotto | MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL/20 |
| Full EOC | 871150086972200 |
| Codice d'ordine | 86972200 |


| | |
|---|---------------|
| Codice materiale (12NC) | 927991596524 |
| Codice locale | TL54996 |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione | 1 |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola | 8711500869722 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 20 |
| EAN/UPC - Case | 8727900895223 |

Disegno tecnico



| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|--|---------|------------|------------|------------|------------|
| MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20 | 17 mm | 1.449,0 mm | 1.456,1 mm | 1.453,7 mm | 1.463,2 mm |


Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Durata



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20

