

**PHILIPS**

Lighting



MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL/20

Deze TL5 HO-lamp (buisdiameter 16 mm) heeft een uitstekende kleurweergave (CRI>90). Dit betekent dat kleuren op een natuurlijke manier worden weergegeven, waardoor ze rijk, diep en sterk overkomen zoals ze in daglicht doen. De toepassingen zijn plaatsen waar de kleurweergave belangrijk is, bijv. drukkerijen, bibliotheken, musea, ziekenhuizen en winkels (juwelen, bloemen, kleding, textiel, leder, vloerbedekking).

Product gegevens

Algemene informatie		Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	
Lampvoet	G5 [G5]		6800 K
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	30000 h	Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	76 lm/W
LSF voorvrw 2kh vlg spec,3h	99 %	Kleurweergave-index (nom.)	93
LSF voorvrw 4kh vlg spec,3h	99 %	Lm-beh.fact 2kh vlg specs	96 %
LSF voorvrw 6kh vlg spec,3h	99 %	Lm-beh.fact 4kh vlg specs	95 %
LSF voorvrw 8kh vlg spec,3h	99 %	Lm-beh.fact 6kh vlg specs	94 %
LSF voorvrw 16kh vlg spec,3h	97 %	Lm-beh.fact 8kh vlg specs	93 %
LSF voorvrw 20kh v spec,3h	84 %	Lm-beh.fact 12kh vlg specs	92 %
		Lm-beh.fact 16kh vlg specs	91 %
		Lm-beh.fact 20kh vlg specs	90 %
Eisen aan armatuurontwerp		Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Kleurcode	965 [CCT of 6500K]	Power (Rated) (Nom)	49.2 W
Lichtstroom (nom.)	4200 lm	Lampstroom (nom.)	0,255 A
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	3725 lm		
Kleuraanduiding	Koel Daglicht		
Lichtrendement lamp (bij max. lumen, opgegeven) (nom.)	85 lm/W	Temperatuur	
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	313	Ontwerptemperatuur (nom.)	35 °C
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	337		

MASTER TL5 High Output 90 De Luxe


Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,4 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	54 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871150086972200
Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20

EAN/UPC - Product	8711500869722
Bestelcode	86972200
Local Code	TL549W965
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	20
Materiaalnr. (12NC)	927991596524
Netto gewicht (per stuk)	127,400 g
ILCOS Code	FDH-49/65/1A-L/P-G5-16/1450

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20	17 mm	1449,0 mm	1456,1 mm	1453,7 mm	1463,2 mm

TL5 HO 49W/965

Fotometrische gegevens



Lichtkleur TL5 / 965

Lichtkleur TL5 / 965

MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

Levensduur

