



# MASTER TL5 HO 90 De Luxe

## MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL/20

Światłówka TL5 High Output (o średnicy bańki 16 mm) wyróżnia się doskonałym oddawaniem barw (RA> 90). Oznacza to, że kolory zachowują bardziej naturalny wygląd; wydają się bogate, głębokie i nasycone jak w świetle dziennym. Lampa jest przeznaczona do zastosowań, w których priorytetem jest wierność oddawania barw: w przemyśle poligraficznym, bibliotekach, muzeach, szpitalach oraz sklepach (jubilerskich, kwaciarniach, odzieżowych, tekstylnych, z wyrobami skórzanymi, z wykładzinami podłogowymi itd.).

### Dane produktu

Informacje podstawowe		Współrzędna X chromatyczności (Nom)	
Trzonek	G5 [ G5]		313
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	30000 h	Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	337
LSF c. 2000h cykl 3h znam.	99 %	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6800 K
LSF c. 4000h cykl 3h znam.	99 %	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	76 lm/W
LSF c. 6000h cykl 3h znam.	99 %	Wskaźnik oddawania barw (Nom)	93
LSF c. 8000h cykl 3h znam.	99 %	Utrż.Strum.2000	96 %
LSF z. 16000h cykl 3h	97 %	LLMF 4000h	95 %
LSF c. 20000h cykl 3h znam.	84 %	Utrż.Strum.5000	94 %
Dane techniczne oświetlenia		LLMF 8000h	93 %
kod barwy	965 [ Tb 6500K]	LLMF 12000h	92 %
Strumień świetlny (Nom)	4200 lm	LLMF 16000h	91 %
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	3725 lm	LLMF 20000h	90 %
Oznaczenie koloru	chtodna dzienna	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Skuteczność świetlna (przy maks. strumieniu świetlnym, znamionowa) (Nom)	85 lm/W	Power (Rated) (Nom)	49.2 W
		Prąd lampy (Nom)	0.255 A

# MASTER TL5 HO 90 De Luxe

## Temperatura

Projektowana temperatura (Nom)	35 °C
--------------------------------	-------

## Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	tak
---------------------	-----

## Certyfikaty i zastosowania

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,4 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	54 kWh

## Dane techniczne produktu


Pełny kod produktu	871150086972200
--------------------	-----------------

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20
EAN/UPC - Produkt	8711500869722
Kod zamówienia	86972200
Numerátor - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerátor - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	20
Materiał Nr (12NC)	927991596524
Waga netto (szt.)	127,400 g
ILCOS Code	FDH-49/65/1A-L/P-G5-16/1450

## Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.



## Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20	17 mm	1449,0 mm	1456,1 mm	1453,7 mm	1463,2 mm

## TL5 HO 49W/965

## Dane fotometryczne



## Barwa Świata TL5 /965

## Barwa Świata TL5 /965

# MASTER TL5 HO 90 De Luxe

## Okres eksploatacji

