



MASTER TL5 High Output Eco

MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 1SL/40

Tämä erittäin tehokas TL5-lamppu (putken halkaisija 16 mm) säästää huomattavasti energiaa – vaihda vain lamppu uuteen. TL5 HO Eco -lamppu on optimoitu asennuksiin, joissa tarvitaan korkeaa valovirtaa. Se tarjoaa erinomaisen valovirran pysyvyyden ja värintoiston. Käyttökohdealueita ovat toimistot, teollisuus, oppilaitokset ja myymälät.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Energiankulutuksen väheneminen saavutetaan pelkästään virtaohjatun kuristimen avulla.
- Lamput toimivat täydellisesti teho-ohjatulla liitäntälaitteella, mutta valovirta voi olla siinä tapauksessa jopa 10 % korkeampi.
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5 [G5]
Ominaisuudet	na [Not Applicable]
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Valovirta	4 900 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	92 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	82


Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	44,6 W
Lampun virta (nim.)	0,260 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	T5 [16 mm (T5)]
Merkinnät ja luokitukset	
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,2 mg

MASTER TL5 High Output Eco

Energiankulutus kWh/1000 h	50 kWh
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 1SL/40
Koko tuotenimi	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 1SL/40
Full EOC	872790090840401
Paikallisen koodin kuvaus	4927069
Tilauuskoodi	90840401


Tuotekoodi (12NC)	927991784033
Paikallinen koodi	4927069
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8727900908404
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	40
EAN/UPC – laatikko	8718291224808

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 1SL/40	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm



Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 1SL/40


MASTER TL5 High Output Eco

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 1SL/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 1SL/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 1SL/40

