



MASTER TL5 High Output Eco

MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 1SL/40

Questa lampada TL5 estremamente efficiente (diametro tubo 16 mm) consente di risparmiare una quantità significativa di energia tramite la semplice sostituzione lampada con lampada. La lampada TL5 HO Eco è ottimizzata per le installazioni che richiedono emissione luminosa elevata e offre eccellenti mantenimento lumen e resa dei colori. Le aree di applicazione spaziano dagli uffici e l'industria, alle scuole e gli ambienti commerciali.

Warnings and safety

- La riduzione del consumo energetico si ottiene solo con l'alimentatore controllato in corrente.
- Le lampade funzionano perfettamente con gli alimentatori controllati in potenza, ma in questo caso l'emissione luminosa può essere fino al 10% più elevata.
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Indice di resa cromatica (CRI)	
Attacco	G5 [G5]		82
Caratteristiche	na [Not Applicable]	Funzionamento e parte elettrica	
		Consumo energetico	44,6 W
		Corrente lampada (Nom)	0,260 A
Dati tecnici di illuminazione		Controlli e dimmerazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	Dimmerabile	Si
Flusso luminoso	4.900 lm		
Designazione colore	Bianco freddo (CW)		
Temperatura del colore correlata	4000 K		
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	92 lm/W		

MASTER TL5 High Output Eco

Meccanica e corpo

Forma lampadina T5 [16 mm (T5)]

Approvazione e applicazione

Contenuto di mercurio (Hg) (Nom) 1,2 mg

Consumo energetico kWh/1000 h 50 kWh

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 1SL/40

Nome completo prodotto MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 1SL/40

Full EOC 872790090840401

Codice d'ordine 90840401

Codice materiale (12NC) 927991784033

Codice locale TL54584HOSLECO


Numeratore SAP - Quantità per confezione 1

EAN/UPC - Prodotto/scatola 8727900908404

Numeratore - Confezioni per scatola esterna 40


EAN/UPC - Case 8718291224808

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 1SL/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm


Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 1SL/40


MASTER TL5 High Output Eco

Durata



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 1SL/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 1SL/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 1SL/40

