



MASTER TL5 HO Eco

MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 UNP/40

Ta niezwykle wydajna świetlówka TL5 (o średnicy bańki 16 mm) pozwala oszczędzać energię przez samo zastąpienie nią tradycyjnych źródeł światła. Lampa TL5 HO Eco została zoptymalizowana dla instalacji wymagających mocnego strumienia świetlnego. Oferuje doskonałe utrzymanie strumienia początkowego i oddawanie barw. Zakres zastosowań sięga od biur i hal przemysłowych do szkół i sklepów.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Mniejsze zużycie energii można osiągnąć jedynie przy osprzęcie z kontrolą przepływającego prądu.
- Lampy doskonale współpracują również z osprzętem z kontrolą mocy, jednak w takim przypadku strumień świetlny może być do 10% mocniejszy.
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrazać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G5 [G5]
Cechy	na [Not Applicable]
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Strumień Świetlny	7 000 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	89 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	82
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	73,3 W


Lamp Current (Nom)	0,550 A
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T5 [16 mm (T5)]
Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,2 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	80 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 UNP/40

MASTER TL5 HO Eco

Pełna nazwa produktu	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 UNP/40
Full EOC	872790082597800
Kod zamówienia	82597800
Materiał Nr (12NC)	927991884031
Numerátor - Quantity Per Pack	1


EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500880093
Numerátor - Packs per outer box	40
EAN/UPC – Opakowanie	8727900825978

Rysunki techniczne




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 UNP/40	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 UNP/40

Okres eksploatacji




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 UNP/40

MASTER TL5 HO Eco

Okres eksploatacji



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 UNP/40

