



MASTER TL5 HO 90 De Luxe

MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL/20

Zářivky TL5 High Output (průměr trubice 16 mm) nabízejí vynikající podání barev (CRI > 90). To znamená, že barvy jsou podány přirozeným způsobem, působí sytěji, výrazněji a s větší hloubkou, jako za denního světla. Mezi oblasti použití patří místa, kde je věrné podání barev velmi důležité, například polygrafický průmysl, knihovny, muzea, nemocnice a obchody (klenotnictví, květinářství, oblečení, textil, kůže, koberce).

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace	
Patice krytky	G5 [G5]
Světelné technické	
Kód barvy	950 [CCT of 5000K]
Světelný tok	1 750 lm
Barevné konstrukce	Denní
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	346
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	359
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	5200 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	68 lm/W

Index podání barev (CRI)	92
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	22,5 W
Proud zdroje (jmen.)	0,295 A
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	T5 [16 mm (T5)]
Certifikace a použití	
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg


MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Spotřeba energie kWh/1000 h	25 kWh
Označení a balení	
Objednací název produktu	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL20
Celý název výrobku	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL/20
Full EOC	871150089064100

Rozměrové výkresy



Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL20

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL20	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL20

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL20

