



MASTER TL5 HO 90 De Luxe

MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL/20

Światłówka TL5 High Output (o średnicy bańki 16 mm) wyróżnia się doskonałym oddawaniem barw (RA<gt/> 90). Oznacza to, że kolory zachowują bardziej naturalny wygląd. wydają się bogate, głębokie i nasycone jak w świetle dziennym. Lampa jest przeznaczona do zastosowań, w których priorytetem jest wierność oddawania barw: w przemyśle poligraficznym, bibliotekach, muzeach, szpitalach oraz sklepach (jubilerskich, kwiatarniach, odzieżowych, tekstylnych, z wyrobami skózanymi, z wykładzinami podłogowymi itd.).

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu


Informacje ogólne		Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Podstawa-nasadka	G5 [G5]	Zużycie energii	22,5 W
Dane techniczne oświetlenia		Lamp Current (Nom)	0,295 A
Kod barwy	950 [CCT of 5000K]	Układy sterowania i ściemnianie	
Strumień Świetlny	1 750 lm	Z możliwością przyciemniania	Tak
Oznaczenie koloru	Światło dzienne	Mechanika i korpus	
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	346	Kształt bańki	T5 [16 mm (T5)]
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	359	Certyfikaty i zastosowania	
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	5200 K	Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,4 mg
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	68 lm/W		
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	92		

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 25 kWh	
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL20
Pełna nazwa produktu	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL/20
Full EOC	871150089064100


Kod zamówienia	89064100
Materiał Nr (12NC)	927992095024
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500890641
Numerator - Packs per outer box	20
EAN/UPC - Opakowanie	8727900895247

Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL20	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm



Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL20

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL20



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL20

