



# MASTER TL5 HO 90 De Luxe

## MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL/20

Denna TL5-ljuskälla med högt ljusflöde (rördiameter 16 mm) har utmärkt färgåtergivning (CRI >90) som visar färger på ett naturligt sätt så att de blir lika rika, djupa och vackra som i dagsljus. Användningsområdena är platser där färgåtergivning är viktigt, t ex tryckerier, bibliotek, museum, sjukhus och butiker (smycken, blommor, kläder, tyger, skinn, mattor).

### Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Produktdata


| Allmän information              |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Socket                          | G5 [G5]            |
| Ljusteknik                      |                    |
| Färgkod                         | 950 [CCT of 5000K] |
| Ljusflöde                       | 1 750 lm           |
| Färgbeteckning                  | Dagsljus           |
| Kromaticitetskoordinat X (nom)  | 346                |
| Kromaticitetskoordinat Y (nom)  | 359                |
| Korrelerad färgtemperatur (nom) | 5200 K             |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom)    | 68 lm/W            |
| Färgåtergivningsindex           | 92                 |
| Drift och elektricitet          |                    |
| Effektförbrukning               | 22,5 W             |

| Lampström (nom)                 | 0,295 A                                |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Styrenheter och dimring         |                                        |
| Dimbar                          | Ja                                     |
| Mekanik och armaturhus          |                                        |
| Lampform                        | T5 [16 mm (T5)]                        |
| Användning och godkännande      |                                        |
| Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)   | 1,4 mg                                 |
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim | 25 kWh                                 |
| Produktdata                     |                                        |
| Beställningsproduktnamn         | MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL20 |


# MASTER TL5 HO 90 De Luxe

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Fullständigt produktnamn | MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 |
|                          | 1SL/20                           |
| Full EOC                 | 871150089064100                  |
| Beskrivning av lokal kod | 8343524                          |
| Beställningsnummer       | 89064100                         |
| Materialnummer (12NC)    | 927992095024                     |
| Lokal kod                | 8343524                          |

## Måttskiss




## Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL20

## Livslängd




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL20

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1             |
| EAN/UPC - Produkt/fodral                  | 8711500890641 |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 20            |
| EAN/UPC - Hölje                           | 8727900895247 |

| Product                                   | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|-------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER TL5 HO 90 De Luxe<br>24W/950 1SL20 | 17 mm   | 549,0 mm | 556,1 mm | 553,7 mm | 563,2 mm |

## MASTER TL5 HO 90 De Luxe

### Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950

1SL20

