

PHILIPS

Lighting



MASTER TL5 Υψηλής Φωτεινής Ροής De Luxe 90



MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL/20

Αυτός ο λαμπτήρας υψηλής φωτεινής ροής TL5 (διάμετρος σωλήνα 16 mm) έχει εξαιρετική απόδοση χρωμάτων (CRI > 90). Αυτό σημαίνει ότι τα χρώματα παρουσιάζονται με φυσικό τρόπο, πλούσια, βαθιά και τονισμένα όπως στο φως της ημέρας. Έχει εφαρμογή σε σημεία όπου η απόδοση χρωμάτων είναι σημαντική, π.χ. στον κλάδο των εκτυπώσεων, σε βιβλιοθήκες, μουσεία, νοσοκομεία και καταστήματα (κοσμηματοπωλεία, ανθοπωλεία, καταστήματα ρούχων, υφασμάτων, δερμάτων, χαλιών).

Προειδοποίηση & ασφάλεια

• Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	
Βάση-κάλυμμα	G5 [G5]	6500 K	
Χαρακτηριστικά	HO Alto® [High Output Alto]	Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.) 68 lm/W	
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) 92	
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού		Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κωδικός χρώματος	965 [CCT of 6500K]	Κατανάλωση ενέργειας	22,8 W
Φωτεινή ροή	1.525 lm	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,295 A
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό φως ημέρας		
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	0,313		
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	0,337		

MASTER TL5 Υψηλής Φωτεινής Ροής De Luxe 90

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης Ναι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Σχήμα λαμπτήρα T5 [16 mm (T5)]

Έγκριση και Εφαρμογή

Κλάση ενεργειακής απόδοσης G

Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.) 1,2 mg

Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες 23 kWh


Αρ. εγγραφής EPREL 423481

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965
1SL20


Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL/20
Full EOC	871150026130400
Κωδικός παραγγελίας	26130400
Αρ. υλικού (12NC)	927992096524
Τοπικός κωδικός	TL5-24W/965HODL
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500261304
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	20
EAN/UPC - Κιβώτιο	8727900895254

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm



Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20

MASTER TL5 Υψηλής Φωτεινής Ροής De Luxe 90

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20

