



MASTER TL5 HO 90 De Luxe



MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL/20

Cette lampe TL5 HO à flux renforcé (diamètre de tube de 16 mm) offre un excellent rendu des couleurs (CRI $>$ 90). Cela signifie que les couleurs présentent un aspect naturel, qui les fait paraître riches, profondes et plus belles, comme elles le seraient sous la lumière naturelle. Les applications sont les lieux où le rendu des couleurs est fondamental, comme par exemple dans le secteur de l'imprimerie, les bibliothèques, les musées, les hôpitaux et les magasins (bijoux, fleurs, vêtements, tissus, cuir, tapis).

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales		Indice de rendu de couleur (IRC)	
Culot	G5 [G5]	Indice de rendu de couleur (IRC)	92
Caractéristiques	HO Alto® [High Output Alto]	Fonctionnement et électricité	
Référence de mesure de flux	Sphere	Consommation électrique	22.8 W
		Courant lampe (nom.)	0.295 A
Données techniques de l'éclairage		Commandes et gradation	
Code couleur	965 [CCT of 6500K]	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Flux lumineux	1'525 lm	Mécanique et boîtier	
Désignation de la couleur	Lumière naturelle froide	Forme de la lampe	T5 [16 mm (T5)]
Coordonnée chromatique X	0.313		
Coordonnée chromatique Y	0.337		
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K		
Efficacité lumineuse (nominale)	68 lm/W		

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Approbation et application


Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1.2 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	23 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423481

Données du produit

Nom du produit de la commande	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20
Nom de produit complet	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL/20


Code EOC	871150026130400
Code de commande	26130400
Code 12NC	927992096524
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500261304
Conditionnement par carton	20
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900895254

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20	17 mm	549.0 mm	556.1 mm	553.7 mm	563.2 mm


Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20

