



MASTER TL5 HO 90 De Luxe



MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL/20

Questa lampada TL5 High Output (diametro tubo 16 mm) offre un'eccellente resa dei colori (CRI > 90). Questo significa che i colori sono presentati in modo naturale, facendoli apparire vividi, intensi e valorizzati come alla luce naturale. Le aree di applicazione includono luoghi dove la resa dei colori è fondamentale, come il settore della stampa, biblioteche, musei, ospedali e negozi (gioielli, fiori, abbigliamento, tessuti, pelle, tappeti).

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G5 [G5]
Caratteristiche	HO Alto® [High Output Alto]
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	965 [CCT of 6500K]
Flusso luminoso	1.525 lm
Designazione colore	Cool Daylight
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,313
Coordinata cromaticità Y (Nom)	0,337
Temperatura del colore correlata	6500 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	68 lm/W

Indice di resa cromatica (CRI)	92
--------------------------------	----

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	22,8 W
Corrente lampada (Nom)	0,295 A

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Si

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T5 [16 mm (T5)]


Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	G

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,2 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	23 kWh
Numero di registrazione EPREL	423481
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20
Nome completo prodotto	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL/20
Full EOC	871150026130400


Codice d'ordine	26130400
Codice materiale (12NC)	927992096524
Codice locale	TL52496
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500261304
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	20
EAN/UPC - Case	8727900895254

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm


Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Durata



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20

