

MASTER TL5 High Output 90 De Luxe



MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL/20

Deze TL5 HO-lamp (buisdiameter 16 mm) heeft een uitstekende kleurweergave (CRI>90). Dit betekent dat kleuren op een natuurlijke manier worden weergegeven, waardoor ze rijk, diep en sterk overkomen zoals ze in daglicht doen. De toepassingen zijn plaatsen waar de kleurweergave belangrijk is, bijv. drukkerijen, bibliotheken, musea, ziekenhuizen en winkels (juwelen, bloemen, kleding, textiel, leder, vloerbedekking).

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Product gegevens

Algemene informatie		Kleurweergave-index (CRI)	
Lampvoet	G5 [G5]		92
Eigenschappen	HO Alto® [High Output Alto]	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Energieverbruik	22,8 W
		Lampstroom (nom.)	0,295 A
Gegevens lichttechniek		Dimbaarheid en regelsystemen	
Kleurcode	965 [CCT of 6500K]	Dimbaar	Ja
Lichtstroom	1.525 lm	Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleuraanduiding	Koel daglicht	Lampvorm	T5 [16 mm (T5)]
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,313	Keurmerken en classificaties	
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,337	Energie-efficiëntielabel	G
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	6500 K		
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	68 lm/W		


MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

Kwikinhoud (Hg) (nom.)	1,2 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	23 kWh
EPREL-registratienummer	423481
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20
Volledige productnaam	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL/20
Full EOC	871150026130400
Bestelcode	26130400

Maatschets





Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20

MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20

