

MASTER TL5 High Output 90 De Luxe



MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL/20

Denne TL5 High Output-lyskilden (tubediameter på 16 mm) har utmerket fargegjengivelse (CRI $\geq$ 90). Dette gjør at fargene blir gjengitt på en naturtro måte, og de virker dypere og varmere slik de gjør i dagslys. Den kan brukes på steder der fargegjengivelse er helt avgjørende, f.eks. i trykkeribransjen, på biblioteker, museer, sykehus og i butikker (smykker, blomster, klær, tekstiler, skinn, tepper).

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G5 [G5]
Funksjoner	HO Alto® [High Output Alto]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	965 [CCT of 6500K]
Lysytelse	1 525 lm
Fargebetegnelse	Kaldt dagslys
Kromatisk koordinat X (nom)	0,313
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,337
Korrelert fargetemperatur (nom)	6500 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	68 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	92


Drift og elektronikk	
Effektforbruk	22,8 W
lyskildestrom (nom.)	0,295 A
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T5 [16 mm (T5)]
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,2 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	23 kWh

MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

EPREL-registreringsnummer	423481
Produktdata	
Produkt navn for bestilling	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20
Fullstendig produkt navn	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL/20
Full EOC	871150026130400
Lokal kodebeskrivelse	3816775
Bestillingskode	26130400


Materialenr. (12NC)	927992096524
Lokal bestillingskode	3816775
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500261304
SAP-teller – pakker per utvendige	20
EAN/UPC – boks	8727900895254

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20

MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20

