



# MASTER TL5 HO 90 De Luxe

## MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL/20

Światłówka TL5 High Output (o średnicy bańki 16 mm) wyróżnia się doskonałym oddawaniem barw (RA> 90). Oznacza to, że kolory zachowują bardziej naturalny wygląd; wydają się bogate, głębokie i nasycone jak w świetle dziennym. Lampa jest przeznaczona do zastosowań, w których priorytetem jest wierność oddawania barw: w przemyśle poligraficznym, bibliotekach, muzeach, szpitalach oraz sklepach (jubilerskich, kwaciarniach, odzieżowych, tekstylnych, z wyrobami skórzanymi, z wykładzinami podłogowymi itd.).

### Dane produktu

Informacje podstawowe		Skuteczność świetlna (przy maks. strumieniu światelnym, znamionowa) (Nom)	
Trzonek	G5 [ G5]	Skuteczność świetlna (przy maks. strumieniu światelnym, znamionowa) (Nom)	78 lm/W
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	30000 h	Współrzędna X chromatyczności (Nom)	313
Cechy	HO Alto® [ High Output Alto]	Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	337
LSF c. 2000h cykl 3h znam.	99 %	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6800 K
LSF c. 4000h cykl 3h znam.	99 %	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	68 lm/W
LSF c. 6000h cykl 3h znam.	99 %	Wskaźnik oddawania barw (Nom)	93
LSF c. 8000h cykl 3h znam.	99 %	Utrz.Strum.2000	96 %
LSF z. 16000h cykl 3h	97 %	LLMF 4000h	95 %
LSF c. 20000h cykl 3h znam.	84 %	Utrz.Strum.5000	94 %
Dane techniczne oświetlenia		LLMF 8000h	93 %
kod barwy	965 [ Tb 6500K]	LLMF 12000h	92 %
Strumień świetlny (Nom)	1750 lm	LLMF 16000h	91 %
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	1525 lm	LLMF 20000h	90 %
Oznaczenie koloru	chłodna dzienna	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
		Power (Rated) (Nom)	22.5 W

# MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Prąd lampy (Nom)	0,295 A
------------------	---------

## Temperatura

Projektowana temperatura (Nom)	35 °C
--------------------------------	-------

## Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	tak
---------------------	-----

## Certyfikaty i zastosowania

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,4 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	25 kWh

## Dane techniczne produktu


Pełny kod produktu	871150026130400
--------------------	-----------------

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20
EAN/UPC - Produkt	8711500261304
Kod zamówienia	26130400
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	20
Materiał Nr (12NC)	927992096524
Waga netto (szt.)	52,000 g
ILCOS Code	FDH-24/65/1A-L/P-G5-16/550

## Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.



## Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

## TL5 HO 24W/965

## Dane fotometryczne



## Barwa Światła TL5 /965

## Barwa Światła TL5 /965

# MASTER TL5 HO 90 De Luxe

## Okres eksploatacji

