



MASTER TL5 HO 90 De Luxe

MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL/20

Denna TL5-ljuskälla med högt ljusflöde (rördiameter 16 mm) har utmärkt färgåtergivning (CRI >90) som visar färger på ett naturligt sätt så att de blir lika rika, djupa och vackra som i dagsljus. Användningsområdena är platser där färgåtergivning är viktigt, t ex tryckerier, bibliotek, museum, sjukhus och butiker (smycken, blommor, kläder, tyger, skinn, mattor).

Produktdata

| Allmän information | |
|--|------------------------------|
| Socket | G5 [G5] |
| Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom) | 30000 h |
| Egenskaper | HO Alto® [High Output Alto] |
| LSF varm 2000tim Spec, [3t] | 99 % |
| LSF varm 4000tim Spec, [3t] | 99 % |
| LSF varm 6000tim Spec[3t] | 99 % |
| LSF varm 8000tim Spec[3t] | 99 % |
| LSF varm 16000tim Spec[3t] | 97 % |
| LSF varm 20000tim Spec[3t] | 84 % |
| Ljusteknik | |
| Färgkod | 965 [CCT av 6 500 K] |
| Ljusflöde (nom) | 1750 lm |
| Ljusflöde (märkvärde) (nom) | 1525 lm |
| Färgbeteckning | Kallt dagsljus |
| Ljusutbyte (@ max lumen, märkvärde) (nom) | 78 lm/W |
| Kromaticitetskoordinat X (nom) | 313 |
| Kromaticitetskoordinat Y (nom) | 337 |

| | |
|---------------------------------|---------|
| Korrelerad färgtemperatur (nom) | 6800 K |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom) | 68 lm/W |
| Färgåtergivningsindex (nom) | 93 |
| LLMF 2 000 tim specificerat | 96 % |
| LLMF 4 000 tim specificerat | 95 % |
| LLMF 6 000 tim specificerat | 94 % |
| LLMF 6 000 tim specificerat | 93 % |
| LLMF 12 000 tim specificerat | 92 % |
| LLMF 16 000 tim specificerat | 91 % |
| LLMF 20 000 tim specificerat | 90 % |

Drift och elektricitet

| | |
|---------------------|---------|
| Power (Rated) (Nom) | 22.5 W |
| Lampström (nom) | 0,295 A |

Temperatur

| | |
|------------------|-------|
| Temperatur (nom) | 35 °C |
|------------------|-------|

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Styrenheter och dimring

| | |
|---------|----|
| Dimbara | Ja |
|---------|----|

Användning och godkännande

| | |
|----------------------------------|--------|
| Energieffektivitetsetikett (EEL) | A |
| Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom) | 1,4 mg |
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim | 25 kWh |

Produktdata


| | |
|-------------------------|---|
| Fullständig produktkod | 871150026130400 |
| Beställningsproduktnamn | MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20 |

| | |
|---|----------------------------|
| EAN/UPC – Produkt | 8711500261304 |
| Beställningsnummer | 26130400 |
| Räknare – Antal per förpackning | 1 |
| Räknare – antal förpackningar per kartong | 20 |
| Materialnummer (12NC) | 927992096524 |
| Nettovikt (stycke) | 52,000 g |
| ILCOS kod | FDH-24/65/1A-L/P-G5-16/550 |

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.



Måttskiss



| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|--|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20 | 17 mm | 549,0 mm | 556,1 mm | 553,7 mm | 563,2 mm |

TL5 HO 24W/965

Fotometriska data



Ljusfärg TL5 /965

Ljusfärg TL5 /965

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Livslängd

