



# MASTER TL5 HO 90 De Luxe



## MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL/20

Zářivky TL5 High Output (průměr trubice 16 mm) nabízejí vynikající podání barev (CRI <gt;/> 90). To znamená, že barvy jsou podány přirozeným způsobem, působí sytěji, výrazněji a s větší hloubkou, jako za denního světla. Mezi oblasti použití patří místa, kde je věrné podání barev velmi důležité, například polygrafický průmysl, knihovny, muzea, nemocnice a obchody (klenotnictví, květinářství, oblečení, textil, kůže, koberce).

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G5 [G5]
Referenční měření toku	Sphere
Světelně technické	
Kód barvy	950 [CCT of 5000K]
Světelný tok	3 825 lm
Barevné konstrukce	Denní
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,34
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,351
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	5200 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	71 lm/W

Index podání barev (CRI)	91
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	54,6 W
Proud zdroje (jmen.)	0,455 A
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	T5 [16 mm (T5)]
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G

# MASTER TL5 HO 90 De Luxe


Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,2 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	55 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423484

## Označení a balení

Objednávací název produktu	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20
Celý název výrobku	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL/20


Full EOC	871150089066500
Objednávací kód	89066500
Číslo materiálu (12NC)	927993095024
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500890665
Číslování SAP – balení v krabičce	20
Pouzdro – EAN/UPC	8727900895278

## Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm



## Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20

# MASTER TL5 HO 90 De Luxe

## Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20

