

# MASTER TL5 High Output 90 De Luxe



## MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL/20

Deze TL5 HO-lamp (buisdiameter 16 mm) heeft een uitstekende kleurweergave ( $CRI > 90$ ). Dit betekent dat kleuren op een natuurlijke manier worden weergegeven, waardoor ze rijk, diep en sterk overkomen zoals ze in daglicht doen. De toepassingen zijn plaatsen waar de kleurweergave belangrijk is, bijv. drukkerijen, bibliotheken, musea, ziekenhuizen en winkels (juwelen, bloemen, kleding, textiel, leder, vloerbedekking).

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens


| Algemene informatie                     |                    | Bedrijfs- en elektrische gegevens     |                 |
|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Lampvoet                                | G5 [G5]            | Energieverbruik                       | 54,6 W          |
| Meetreferentie van lichtstroom          | Sphere             | Lampstroom (nom.)                     | 0,455 A         |
| Gegevens lichttechniek                  |                    | Dimbaarheid en regelsystemen          |                 |
| Kleurcode                               | 950 [CCT of 5000K] | Dimbaar                               | Ja              |
| Lichtstroom                             | 3.825 lm           | Eigenschappen behuizing en afmetingen |                 |
| Kleuraanduiding                         | Daglicht           | Lampvorm                              | T5 [16 mm (T5)] |
| Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal) | 0,34               | Keurmerken en classificaties          |                 |
| Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal) | 0,351              | Energie-efficiëntielabel              | G               |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)    | 5200 K             | Kwikhoud (Hg) (nom.)                  | 1,2 mg          |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)         | 71 lm/W            | Energieverbruik kWh/1.000 uur         | 55 kWh          |
| Kleurweergave-index (CRI)               | 91                 |                                       |                 |

# MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| EPREL-registratienummer     | 423484                                  |
| <b>Productgegevens</b>      |                                         |
| Productnaam voor bestelling | MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20  |
| Volledige productnaam       | MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL/20 |
| Full EOC                    | 871150089066500                         |
| Bestelcode                  | 89066500                                |
| Materiaalnr. (12NC)         | 927993095024                            |


|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Lokale code                      | TL554W950     |
| Numerator - Aantal per pak       | 1             |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8711500890665 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 20            |
| EAN/UPC - Case                   | 8727900895278 |

## Maatschets



| Product                                | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|----------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20 | 17 mm   | 1.149,0 mm | 1.156,1 mm | 1.153,7 mm | 1.163,2 mm |



## Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20

MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20

