



MASTER TL5 HO 90 De Luxe



MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL/20

Această lampă TL5 High Output (diametru tub 16 mm) oferă o redare excelentă a culorii (CRI >90). Aceasta înseamnă o prezentare a culorilor într-un mod natural, ceea ce le face să apară bogate, profunde și amplificate, așa cum apar în lumina naturală. Zonele de aplicație sunt locurile în care redarea culorilor este esențială, de exemplu, industria poligrafică, biblioteci, muzee, spitale și magazine (bijuterie, flori, îmbrăcăminte, textile, piele, covoare).

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mânuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	G5 [G5]
Referință de măsurare a fluxului	Sphere

Date tehnice lumină	
Cod culoare	950 [CCT of 5000K]
Flux luminos	3.825 lm
Denumirea culorii	Lumină naturală
Coordonată cromatică X (nom.)	0,34
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,351
Temperatură de culoare corelată (nom.)	5200 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	71 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	91

Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	54,6 W
Curent lampă (nom.)	0,455 A

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da

Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	T5 [16 mm (T5)]


Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	G
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	1,2 mg
Consum de energie kWh/1000 h	55 kWh

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Număr de înregistrare EPREL	423484
Date despre produs	
Nume comandă produs	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20
Numele complet al produsului	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL/20
Full EOC	871150089066500
Cod de comandă	89066500


Număr material (12NC)	927993095024
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500890665
Numărător SAP – Pachete per exterior	20
EAN/UPC – Cutie	8727900895278

Cote




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952

1SL20

