



MASTER TL5 HO 90 De Luxe

MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL/20

Zářivky TL5 High Output (průměr trubice 16 mm) nabízejí vynikající podání barev (CRI > 90). To znamená, že barvy jsou podány přirozeným způsobem, působí sytěji, výrazněji a s větší hloubkou, jako za denního světla. Mezi oblasti použití patří místa, kde je věrné podání barev velmi důležité, například polygrafický průmysl, knihovny, muzea, nemocnice a obchody (klenotnictví, květinářství, oblečení, textil, kůže, koberce).

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G5 [G5]
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	30000 h
Vlastnosti	HO Alto® [High Output Alto]
zfz tepl. st. 2000h jm,3h	99 %
zfz tepl. st. 4000h jm,3h	99 %
zfz tepl. st. 6000h jm,3h	99 %
zfz tepl. st. 8000h jm,3h	99 %
zfz tepl. st. 16000h jm,3h	97 %
zfz tepl. st. 20000h jm,3h	84 %
Light Technical	
Kód barvy	965 [CCT: 6500 K]
Světelný tok (jmen.)	4300 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	3825 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Měrný výkon (při max. světelném výkonu, jmen.) (nom.)	80 lm/W

Barevná souřadnice X (jmen.)	313
Barevná souřadnice Y (jmen.)	337
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6800 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	71 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	93
zz systému 2000h jmen.	96 %
zz systému 4000h jmen.	95 %
zz systému 6000h jmen.	94 %
zz systému 8000h jmen.	93 %
zz systému 12000h jmen.	92 %
zz systému 16000h jmen.	91 %
zz systému 20000h jmen.	90 %

Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	54.1 W
Proud zdroje (jmen.)	0,455 A

MASTER TL5 HO 90 De Luxe


Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	35 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	59 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150086983800

Objednávací název produktu	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL20
EAN/UPC – výrobek	8711500869838
Objednávací kód	86983800
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	20
Materiál č. (12NC)	927993096524
Celková hmotnost (kus)	105,800 g
ILCOS Code	FDH-54/65/1A-L/P-G5-16/1150

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.



Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL20	17 mm	1149,0 mm	1156,1 mm	1153,7 mm	1163,2 mm

TL5 HO 54W/965

Fotometrické údaje



Barva světla typu TL5 /965

Barva světla typu TL5 /965

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Životnost



LDLE_TL5-HO9_0001-Life expectancy diagram

