

MASTER TL5 High Output 90 De Luxe



MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL/20

Deze TL5 HO-lamp (buisdiameter 16 mm) heeft een uitstekende kleurweergave (CRI>90). Dit betekent dat kleuren op een natuurlijke manier worden weergegeven, waardoor ze rijk, diep en sterk overkomen zoals ze in daglicht doen. De toepassingen zijn plaatsen waar de kleurweergave belangrijk is, bijv. drukkerijen, bibliotheken, musea, ziekenhuizen en winkels (juwelen, bloemen, kleding, textiel, leder, vloerbedekking).

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Eigenschappen	HO Alto® [High Output Alto]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	965 [CCT of 6500K]
Lichtstroom	3.825 lm
Kleuraanduiding	Koel daglicht
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,313
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,337
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	6500 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	71 lm/W

Kleurweergave-index (CRI)	92
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	54,6 W
Lampstroom (nom.)	0,455 A
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T5 [16 mm (T5)]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G


MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

Kwikinhoud (Hg) (nom.)	1,2 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	55 kWh
EPREL-registratienummer	423485
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL20
Volledige productnaam	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL/20
Full EOC	871150086983800
Bestelcode	86983800

Maatschets



Fotometrische gegevens





Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL20

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL20	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm

MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL20



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL20

