



MASTER TL5 High Output 90 De Luxe



MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL/20

Svetelný zdroj TL5 High Output (s priemerom trubice 16 mm) poskytuje skvelé podanie farieb (CRI > 90). Znamená to, že farby vyzerajú prirodzene. Pôsobia sýto, intenzívne a jasne ako za denného svetla. Aplikácie zahŕňajú miesta, kde je podanie farieb rozhodujúcim faktorom, napríklad v tlačiarenskom priemysle, knižniciach, múzeách, nemocniciach a v obchodoch (šperky, kvety, oblečenie, textil, kožené výrobky, koberce).

Varovanie a ochrana

- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.


Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Index podania farieb (CRI)	
Pätica	G5 [G5]	92	
Vlastnosti	HO Alto® [High Output Alto]	Prevádzkové a elektrické	
Referenčný svetelný tok	Sphere	Spotreba	54,6 W
Svetelné technické		Prúd svetelného zdroja (nom.)	0,455 A
Kód farby	965 [CCT of 6500K]	Ovládanie a stmievanie	
Svetelný tok	3 825 lm	Stmievateľné	Áno
Označenie farby	Studené denné svetlo	Mechanické časti a teleso	
Chromatická súradnica X (nom.)	0,313	Tvar žiarovky	T5 [16 mm (T5)]
Chromatická súradnica Y (nom.)	0,337	Schválenie a použitie	
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	6500 K	Trieda energetickej účinnosti	G
Merný výkon (menovitý) (nom.)	71 lm/W		


MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

Obsah ortuti (Hg) (nom.)	1,2 mg
Spotreba energie kWh/1 000 h	55 kWh
Registračné číslo EPREL	423485
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL20
Úplný názov produktu	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL/20
Úplný kód produktu	871150086983800

Rozmerový obrázok





Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL20

MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

Životnosť



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL20



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL20

