



# MASTER TL5 HO 90 De Luxe

## MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL/20

Denna TL5-ljuskälla med högt ljusflöde (rördiameter 16 mm) har utmärkt färgåtergivning (CRI >90) som visar färger på ett naturligt sätt så att de blir lika rika, djupa och vackra som i dagsljus. Användningsområdena är platser där färgåtergivning är viktigt, t ex tryckerier, bibliotek, museum, sjukhus och butiker (smycken, blommor, kläder, tyger, skinn, mattor).

### Produktdata

Allmän information	
Socket	G5 [ G5]
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	30000 h
Egenskaper	HO Alto® [ High Output Alto]
LSF varm 2000tim Spec, [3t]	99 %
LSF varm 4000tim Spec, [3t]	99 %
LSF varm 6000tim Spec[3t]	99 %
LSF varm 8000tim Spec[3t]	99 %
LSF varm 16000tim Spec[3t]	97 %
LSF varm 20000tim Spec[3t]	84 %
Ljusteknik	
Färgkod	965 [ CCT av 6 500 K]
Ljusflöde (nom)	4300 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	3825 lm
Färgbeteckning	Kallt dagsljus
Ljusutbyte (@ max lumen, märkvärde) (nom)	80 lm/W
Kromaticitetskoordinat X (nom)	313
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	337

Korrelerad färgtemperatur (nom)	6800 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	71 lm/W
Färgåtergivningsindex (nom)	93
LLMF 2 000 tim specificerat	96 %
LLMF 4 000 tim specificerat	95 %
LLMF 6 000 tim specificerat	94 %
LLMF 6 000 tim specificerat	93 %
LLMF 12 000 tim specificerat	92 %
LLMF 16 000 tim specificerat	91 %
LLMF 20 000 tim specificerat	90 %

### Drift och elektricitet

Power (Rated) (Nom)	54.1 W
Lampström (nom)	0,455 A

### Temperatur

Temperatur (nom)	35 °C
------------------	-------

# MASTER TL5 HO 90 De Luxe

## Styrenheter och dimring

Dimbara	Ja
---------	----

## Användning och godkännande

Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	59 kWh

## Produktdata


Fullständig produktkod	871150086983800
Beställningsproduktnamn	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL20

EAN/UPC – Produkt	8711500869838
Beställningsnummer	86983800
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	20
Materialnummer (12NC)	927993096524
Nettovikt (stycke)	105,800 g
ILCOS kod	FDH-54/65/1A-L/P-G5-16/1150

## Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.


## Måttskiss




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL20	17 mm	1149,0 mm	1156,1 mm	1153,7 mm	1163,2 mm

## TL5 HO 54W/965

## Fotometriska data



## Ljusfärg TL5 /965



## Ljusfärg TL5 /965

# MASTER TL5 HO 90 De Luxe

## Livslängd

