



MASTER TL5 High Output EcoPlus

MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/830 UNP/40

Światłówka TL5 High Output EcoPlus (o średnicy bańki 16 mm) oferuje najwyższą energooszczędność. Można ją bezpośrednio zastąpić światłówki TL5 HO Eco kosztem niewielkiego zmniejszenia strumienia świetlnego. W żaden sposób nie pogarszają się parametry utrzymania strumienia świetlnego, trwałości i oddawania barw typowe dla lamp TL5. Zakres zastosowań obejmuje biura i hale przemysłowe, szkoły i sklepy.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Mniejsze zużycie energii występuje jedynie podczas korzystania ze stateczników z kontrolą przepływającego prądu.
- Lampy doskonale współpracują również ze statecznikami z kontrolą mocy, jednak w takim przypadku strumień świetlny może być do 10% wyższy.
- Światłówka TL5 HO EcoPlus nie jest przeznaczona do instalacji z przyciemnianiem.
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne		Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	
Podstawa-nasadka	G5 [G5]	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	82
Cechy	HO XEW Alto® [High Output Energy Advantage Alto]	Eksplotacja i połączenie elektryczne	
Dane techniczne oświetlenia		Zużycie energii	44 W
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]	Lamp Current (Nom)	0,460 A
Strumień Świetlny	4 500 lm	Układy sterowania i ściemnianie	
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)	Z możliwością przyciemniania	Nie
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K		

MASTER TL5 High Output EcoPlus

Mechanika i korpus

Kształt bańki	T5 [16 mm (T5)]
---------------	-----------------

Certyfikaty i zastosowania

Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,4 mg
----------------------------	--------

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	48 kWh
---	--------

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/830 UNP/40
------------------------------	--

Pełna nazwa produktu	MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/830 UNP/40
----------------------	--

Full EOC	871829166332400
----------	-----------------

Kod zamówienia	66332400
----------------	----------

Materiał Nr (12NC)	927995483031
--------------------	--------------


Numerator - Quantity Per Pack	1
-------------------------------	---

EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718291548096
------------------------------	---------------

Numerator - Packs per outer box	40
---------------------------------	----


EAN/UPC - Opakowanie	8718291663324
----------------------	---------------

Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/830 UNP/40	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm


Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/830 UNP/40


MASTER TL5 High Output EcoPlus

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/830 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/830 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/830 UNP/40

