



MASTER TL-D Power Saver Set

MASTER TL-D Power Saver Set 23=36W/840 1SL/25

La MASTER TL-D Power Saver Set es una solución perfecta para actualizar la instalación de iluminación existente con una lámpara TL-D especial con un arrancador inteligente. Ofrece un importante ahorro de energía y, a la vez, mantiene el mismo nivel de iluminación y una mejor calidad de luz. MASTER TL-D Power Saver Set es fácil de instalar, simplemente cambiando la lámpara y el arrancador. Las ventajas son grandes en todas las instalaciones actuales con lámparas TL-D.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto


Información general		Mecánicos y de carcasa	
Base del casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Forma de la bombilla	T8 [26 mm (T8)]
Datos técnicos de la luz		Aprobación y aplicación	
Código de color	840 [CCT of 4000K]	Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	2,0 mg
Designación de color	Blanco frío (CW)	Consumo energético kWh/1000 h	28 kWh
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K	Datos de producto	
Índice de reproducción cromática (IRC)	82	Nombre de producto del pedido	MST TL-D Power Sav Set 23=36W/840 1SL/25
Controles y regulación		Nombre completo del producto	MASTER TL-D Power Saver Set 23=36W/840 1SL/25
Regulable	No		

MASTER TL-D Power Saver Set

Full EOC	872790091504400
Código de pedido	91504400
Código 12NC	927997184002
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8727900915044


Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	25
Embalaje con código EAN/UPC	8727900915051

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL-D Power Sav Set 23=36W/840 1SL/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MST TL-D Power Sav Set 23=36W/840 1SL/25

