



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL MINI 4W/10 /10X25CC

Mit einem optimierten Spektrum, das der Augenempfindlichkeit der Stubenfliege entspricht, sind die Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S und PL-L Lampen perfekt geeignet, um Insekten anzuziehen. Sie haben praktisch keinen UV-B-Anteil und sind daher absolut sicher. Darüber hinaus stellen diese Lampen mit dem niedrigsten Quecksilbergehalt der Branche und ihrer 100%igen Bleifreiheit eine sehr gute Wahl für die Umwelt dar. Ferner ermöglicht die Verfügbarkeit einer Vielzahl von Bauformen (röhrenförmig (T5, T8, T12), kreisförmig (TL-E) und kompakt (PL-S/PL-L)) und Wattagen die Entwicklung aller Arten von Designs für Ihre elektronischen Insektenvernichter.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G5 [G5]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	8.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	10
Lichtfarbe	Aktinisch
UV-Strahlungsrückgang nach 1000 Stunden	25 %
UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden	35 %

UV-Strahlungsrückgang nach 5000 Stunden	17 %
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	4,5 W
Lampenstrom (Nom)	0,17 A
Spannung (Nom)	29 V
Spannung (Nom)	29 V


Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	4,4 mg
Produktdaten	
Bestell-Produktname	Actinic BL TL MINI 4W/10
Gesamtbezeichnung des Produkts	Actinic BL TL MINI 4W/10 /10X25CC


Gesamt-Produktcode	871150095142727
Bestellcode	95142727
Material-Nr. (12NC)	928000001030
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500951427
Zähler – Pakete pro Außenkarton	250
EAN Umverpackung	8711500951441

Abmessungsskizzen

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL MINI 4W/10	16 mm	135,9 mm	143 mm	140,6 mm	150,1 mm



Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – Actinic BL TL MINI 4W/10

