



# TL Mini Standard

## TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX

Tyto miniaturní zářivky TL (průměr trubice 16 mm) se vyznačují malými rozměry, což umožňuje minimalizaci systému a nabízí možnost napájení pomocí nízkonapětového stejnosměrného zdroje. Ideální pro použití na místech s omezeným prostorem, kde současně není nejdůležitějším faktorem barevné podání a účinnost.; vhodné např. pro orientační či nouzové osvětlení.

### Údaje o produktu


General Information		Controls and Dimming	
Patice	G5 [ G5]	Regulovatelné	Ano
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	5000 h	<b>Approval and Application</b>	
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	10000 h	Štítek energetické účinnosti (EEL)	B
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	10000 h	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	4,4 mg
Popis systému	ne [ -]	Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Light Technical		Product Data	
Kód barvy	33-640	Úplný kód výrobku	871150061568827
Světelný tok (jmen.)	140 lm	Objednávací název produktu	TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	EAN/UPC – výrobek	8711500615688
Jmenovitý světelný tok 10000 hod. (jmen.)	58 %	Objednávací kód	61568827
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	70 %	Číslování – počet v balení	1
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	70 %	Číslování – balení v krabici	250
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4100 K	Materiál č. (12NC)	928000003340
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	35 lm/W	Celková hmotnost (kus)	14.000 g
Index barevného podání (jmen.)	60	ILCOS Code	FD-4/41/2B-E-G5
Operating and Electrical			
Power (Rated) (Nom)	4 W		
Proud zdroje (jmen.)	0,170 A		
Napětí (jmen.)	29 V		

## TL Mini Standard

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


### Rozměrové výkresy




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	135,9 mm	143,0 mm	140,6 mm	150,1 mm

### TL Mini 4W/33-640

### Fotometrické údaje



### Barva světla /33-640



### Barva světla /33-640

