



TL Mini Standardfarben

TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX

TL Mini ermöglicht mit kleinen Abmessung ein minimalistisches Leuchtendesign und den Betrieb mit Gleichstrom bei niedriger Spannung (Notstrom). Sie ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen Farbwiedergabe und Lichtausbeute eine untergeordnete Rolle spielen, wie Orientierungs-, Signal- und Notbeleuchtung.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Lampenstrom (Nom)	
Socket	G5 [G5]		0,170 A
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom)	5000 h	Spannung (Nom)	29 V
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	10000 h	Dimmen	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom)	10000 h	Dimmbar	Ja
Systembeschreibung	na [-]	Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Lichttechnische Daten		Energieeffizienz-Label (EEL)	B
Farbcode	33-640	Quecksilbergehalt (Nom)	4,4 mg
Lichtstrom (Nom)	140 lm	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)	Produktdaten	
Restlichtstrom 10000 Std. (Nom)	58 %	Gesamt-Produktcode	871150061568827
Restlichtstrom 2000 Std. (Nom)	70 %	Bestell-Produktname	TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX
Restlichtstrom 5000 Std. (Nom)	70 %	EAN/UPC - Produkt	8711500615688
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4100 K	Bestellcode	61568827
Nennlichtausbeute (Nom)	35 lm/W	Anzahl pro Verpackung	1
Farbwiedergabeindex (Nom.)	60	Anzahl pro Umverpackung	250
Elektrische Kenndaten		Material-Nr. (12NC)	928000003340
Power (Rated) (Nom)	4 W	Nettogewicht (Einzelteil)	14,000 g

TL Mini Standardfarben


ILCOS Code

FD-4/41/2B-E-G5

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.



Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 4W/33-640 FAM/ 10X25BOX	16 mm	135,9 mm	143,0 mm	140,6 mm	150,1 mm

TL Mini 4W/33-640

Photometrische Daten



Lichtfarbe /33-640

Lichtfarbe /33-640

