



TUV TL Mini

TUV 4W FAM/10X25BOX

Lysrør i T5 eller T16 beregnet for desinfisering

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


Produktdata

| Generell informasjon | |
|------------------------------------|----------------------|
| Sokkelbase | G5 |
| Brukstid (nom.) | 6 000 time(r) |
| Teknisk belysning | |
| Fargekode | TUV |
| Fargebetegnelse | – [Ikke spesifisert] |
| Foringelse ved brukslevetid | 25 % |
| Drift og elektronikk | |
| Effektforbruk | 4,5 W |
| lyskildestrøm (nom.) | 0,17 A |
| Spenning (nom.) | 29 V |
| Spenning (nom.) | 29 V |
| Mekanikk og innfatning | |
| Lyspæreform | T16 |
| Godkjenning og bruksområde | |
| Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) | 4,4 mg |

| UV | |
|-----------------------------------|---------------------|
| UV-C-stråling ved 100 timer | 0,9 W |
| Produktdata | |
| Produktnavn for bestilling | TUV 4W FAM/10X25BOX |
| Fullstendig produktnavn | TUV 4W FAM/10X25BOX |
| Full EOC | 871150063872427 |
| Lokal kodebeskrivelse | 3861675 |
| Bestillingskode | 928000104013 |
| Materialenr. (12NC) | 928000104013 |
| Lokal bestillingskode | 3861675 |
| SAP-teller – antall per pakke | 1 |
| EAN/UPC – produkt/boks | 8711500638724 |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 250 |
| EAN/UPC – boks | 8711500638748 |


TUV TL Mini

Målskisse



| Product | D | C |
|---------------------|-------|----------|
| TUV 4W FAM/10X25BOX | 16 mm | 150,1 mm |

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TUV 4W FAM/10X25BOX

