



# TL Mini consumer products

## TL MINI 6W/33-640 1PP/10

### Dane produktu

Informacje podstawowe	
Trzonek	G5 [ G5]
Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom)	5000 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	10000 h
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	10000 h
Opis systemu	niedostępny [-]
Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	33-640
Strumień świetlny (Nom)	260 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Utrzymanie strumienia świetlnego 10000 h (Nom)	58 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	75 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Nom)	70 %
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4100 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	43 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	60
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	6.0 W
Prąd lampy (Nom)	0,160 A

Napięcie (Nom)	42 V
Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak
Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	B
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	4,4 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	7 kWh

### Dane techniczne produktu


Pełny kod produktu	871150062693625
Nazwa produktu na zamówieniu	TL Mini 6W/33-640 1PP/10
EAN/UPC - Produkt	8711500626936
Kod zamówienia	62693625
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr (12NC)	928000503313
Waga netto (szt.)	21,000 g
ILCOS Code	FD-6/41/2B-E-G5

## TL Mini consumer products

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.



### Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 6W/33-640 1PP/10	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

TL Mini 6W/33-640

### Dane fotometryczne



Barwa Światta /33-640

Barwa Światta /33-640

