



TL Mini consumer products



TL MINI 6W/33-640 1PP/10

Aceste lămpi sunt disponibile cu puteri/wataje și culori diferite, cu o calitate a luminii moderată (/33) până la bună (/827).

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	G5 [G5]
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	10.000 ore
Date tehnice lumină	
Cod culoare	33-640
Flux luminos	260 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Coordonată cromatică X (nom.)	0,38
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,38
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	43 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	59
Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	6,0 W
Curent lampă (nom.)	0,160 A

Tensiune (nom.)	42 V
Tensiune (nom.)	42 V
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	T5 [16 mm (T5)]
Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	G
Conținut de mercur (Hg) (max.)	2,5 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	4,4 mg
Consum de energie kWh/1000 h	6 kWh
Număr de înregistrare EPREL	423487
Date despre produs	
Nume comandă produs	TL Mini 6W/33-640 1PP/10


TL Mini consumer products

Numele complet al produsului	TL MINI 6W/33-640 1PP/10
Full EOC	871150062693625
Cod de comandă	62693625
Număr material (12NC)	928000503313
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1


EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500626936
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8711500262073

Cote

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 6W/33-640 1PP/10	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm



Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour – TL Mini 6W/33-640 1PP/10

