



# T5 Preheat

## F6T5/CW PH 25PK

Les lampes fluorescentes T5 de Philips sont incroyablement puissantes, respectueuses de l'environnement, de longue durée et ont une apparence ultra-fine. Cela se traduit par des coûts d'entretien et d'élimination inférieurs et permet d'utiliser également de plus petits équipements d'éclairage, ce qui dégage considérablement le plafond.


### Données du produit

Renseignements généraux		Mécanique et boîtier	
Culot-Base	G5 [G5]	Forme de l'ampoule	T5 [16 mm (T5)]
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	10 000 h		
Données techniques sur l'éclairage		Approbation et utilisation	
Code de couleur	33-640	Contenu en mercure (Hg) (nom.)	4,4 mg
Flux lumineux	260 lm	Consommation d'énergie en kWh/1000 h	7 kWh
Désignation de couleur	Blanc froid (BF)		
Température de couleur proximale (nom.)	4100 K	Données de produit	
Efficacité lumineuse (nominale)	43 lm/W	Nom du produit de la commande	F6T5/CW FAM/25
Indice de rendu des couleurs (IRC)	60	Nom complet du produit	F6T5/CW PH 25PK
Fonctionnement et électricité		Code de commande	332411
Consommation	6,0 W	Numéro de matériau (12 N.C.)	928000503321
Courant de la lampe (nom.)	0,160 A	Numérateur – Quantité par emballage	1
Tension (nom.)	42 V	EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677114633
Tension (nom.)	42 V	Numérateur – Emballages par boîte extérieure	25
		EAN/CUP – Boîte	50046677114638
Commandes et gradation			
Intensité variable	Oui		


## T5 Preheat

### Schéma dimensionnel

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
F6T5/CW FAM/25	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm



### Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - F6T5/CW FAM/25

