



TL Mini Standard

TL Mini 6W/33-640 na FAM/10X25BOX

Tyto miniaturní zářivky TL (průměr trubice 16 mm) se vyznačují malými rozměry, což umožňuje minimalizaci systému a nabízí možnost napájení pomocí nízkonapětového stejnosměrného zdroje. Ideální pro použití na místech s omezeným prostorem, kde současně není nejdůležitějším faktorem barevné podání a účinnost.; vhodné např. pro orientační či nouzové osvětlení.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G5 [G5]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	5000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	10000 h
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	10000 h
Popis systému	ne [-]
Light Technical	
Kód barvy	33-640
Světelný tok (jmen.)	260 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Jmenovitý světelný tok 10000 hod. (jmen.)	58 %
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	75 %
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	70 %
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4100 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	43 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	60
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	6.0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,160 A
Napětí (jmen.)	42 V


Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	B
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	4,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	7 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150071583827
Objednací název produktu	TL Mini 6W/33-640 FAM/10X25BOX
EAN/UPC – výrobek	8711500715838
Objednací kód	71583827
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	250
Materiál č. (12NC)	928000503340
Celková hmotnost (kus)	21,000 g
ILCOS Code	FD-6/41/2B-E-G5

TL Mini Standard

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Rozměrové výkresy




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 6W/33-640 FAM/ 10X25BOX	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

TL Mini 6W/33-640

Fotometrické údaje



Barva světla /33-640



Barva světla /33-640

