



TL Mini perusväri



TL Mini 6W/33-640 na FAM/10X25BOX

Tämä TL Miniature -lamppu (putken halkaisija 16mm) on mitoiltaan pieni lamppu, joka mahdollistaa pienikokoisen järjestelmän asennuksen ja käytön matalajännitteisellä tasavirralla. Se on ihanteellinen ahtaissa käyttökohteissa, joissa värinvalinta tai tehokkuus ei ole tärkeää. Sopii esimerkiksi suunnanohjaukseen, kyltteihin ja turvavalaisutukseen.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	10 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	33-640
Valovirta	260 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,38
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,38
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	43 lm/W
Värinvalinta (CRI)	59
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	6,0 W

Lampun virta (nim.)	0,160 A
Jännite (nim.)	42 V
Jännite (nim.)	42 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampan muoto	T5 [16 mm (T5)]
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	2,5 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	4,4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	6 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423488


TL Mini perusväri

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	TL Mini 6W/33-640 FAM/10X25BOX
Koko tuotenimi	TL Mini 6W/33-640 na FAM/10X25BOX
Full EOC	871150071583827
Paikallisen koodin kuvaus	4922321
Tilauuskoodi	71583827
Tuotekoodi (12NC)	928000503340


Paikallinen koodi	4922321
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500715838
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	250
EAN/UPC – laatikko	8711500715852

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 6W/33-640 FAM/ 10X25BOX	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - TL Mini 6W/33-640 FAM/10X25BOX

