



TL Mini Blacklight Blue

TL 6W BLB 1FM/10X25CC

Miniaturowa świetlówka (średnica bańki to zaledwie 16 mm) jest zbudowana z ciemnoniebieskiego szkła, które przepuszcza promieniowanie UV-A i niemal w całości blokuje światło widzialne. W efekcie doskonale nadaje się do szybkiego wykrywania materiałów odbijających promieniowanie UV. Najczęściej wykorzystuje się ją w takich dziedzinach, jak kryminologia, filatelistyka czy medycyna. Ułatwia bowiem wykonywanie czynności związanych z analizowaniem, testowaniem lub kontrolą. Jest też stosowna w branży rozrywkowej (kluby, teatry) do uzyskiwania tzw. efektów specjalnych.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu


Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G5
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	8 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	108 [08 lead free glass]
Oznaczenie koloru	Blacklight Blue
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	6,0 W
Lamp Current (Nom)	0,170 A
Napięcie (Nom)	42 V

Napięcie (Nom)	42 V
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T5
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TL 6W BLB 1FM/10X25CC
Pełna nazwa produktu	TL 6W BLB 1FM/10X25CC
Full EOC	871150095098727
Kod zamówienia	95098727
Materiał Nr (12NC)	928000510803
Numerator - Quantity Per Pack	1

TL Mini Blacklight Blue


EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500950987
Numerator – Packs per outer box	250
EAN/UPC – Opakowanie	8711500950970

Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 6W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour – TL 6W BLB 1FM/10X25CC

