



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL 11W/10

Mit einem optimierten Spektrum, das der Augenempfindlichkeit der Stubenfliege entspricht, sind die Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S und PL-L Lampen perfekt geeignet, um Insekten anzuziehen. Sie haben praktisch keinen UV-B-Anteil und sind daher absolut sicher. Darüber hinaus stellen diese Lampen mit dem niedrigsten Quecksilbergehalt der Branche und ihrer 100%igen Bleifreiheit eine sehr gute Wahl für die Umwelt dar. Ferner ermöglicht die Verfügbarkeit einer Vielzahl von Bauformen (röhrenförmig (T5, T8, T12), kreisförmig (TL-E) und kompakt (PL-S/PL-L)) und Wattagen die Entwicklung aller Arten von Designs für Ihre elektronischen Insektenvernichter.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Lampenstrom (Nom)		0,400 A	
Socket	G5 [G5]	Spannung (Nom)	34 V		
Hauptanwendungsgebiet	Reprographie (R)	Zulassungen und Anwendungseigenschaften			
Nutzlebensdauer (Nom)	2000 h	Quecksilbergehalt (Nom)	4,4 mg		
Lichttechnische Daten		UV-Beständigkeit			
Farbcode	10	UV-A/UV-B (IEC)	0,2 %		
Lichtfarbe	Actinic	UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	2,0 W		
Farbkoordinate X (Nom)	230	Produktdaten			
Farbkoordinate Y (Nom)	230	Gesamt-Produktcode	871150095145827		
Strahlungsrückgang nach 500 Stunden	30 %	Bestell-Produktname	Actinic BL TL 11W/10		
Strahlungsrückgang nach 1000 Stunden	40 %	EAN/UPC - Produkt	8711500951458		
UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden	45 %	Bestellcode	95145827		
Elektrische Kenndaten		Anzahl pro Verpackung	1		
Power (Rated) (Nom)	11.5 W				


Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Anzahl pro Umverpackung	250
Material-Nr. (12NC)	928000601030
Nettogewicht (Einzelteil)	21,000 g

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.



Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL 11W/10	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

TL 11W/10

Photometrische Daten



Lichtfarbe /10

