



TL Mini Standard



TL Mini 8W/33-640 1FM/10X25CC

Tyto miniaturní zářivky TL (průměr trubice 16 mm) se vyznačují malými rozměry, což umožňuje minimalizaci systému a nabízí možnost napájení pomocí nízkonapětového stejnosměrného zdroje. Ideální pro použití na místech s omezeným prostorem, kde současně není nejdůležitějším faktorem barevné podání a účinnost.; vhodné např. pro orientační či nouzové osvětlení.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace		Proud zdroje (jmen.)	
Patice krytky	G5	0,145 A	
Referenční měření toku	Sphere	Napětí (jmen.)	
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	10 000 h	56 V	
Světelně technické		Napětí (jmen.)	
Kód barvy	33-640	56 V	
Světelný tok	380 lm	Řízení a stmívání	
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Stmívatelné	
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,38	Ano	
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,38	Mechanické a materiály	
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K	Tvar žárovky	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	51 lm/W	T5 [16 mm (T5)]	
Index podání barev (CRI)	59	Certifikace a použití	
Provozní a elektrické		Třída energetické účinnosti	
Spotřeba energie	7,1 W	G	
		Obsah rtuti (Hg) (max.)	
		2,5 mg	
		Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	
		4,4 mg	
		Spotřeba energie kWh/1000 h	
		8 kWh	
		Registrační číslo databáze EPREL	
		423491	


TL Mini Standard

Označení a balení

Objednací název produktu	TL Mini 8W/33-640 FAM/10X25BOX
Celý název výrobku	TL Mini 8W/33-640 1FM/10X25CC
Full EOC	871150070473327
Objednací kód	70473327
Číslo materiálu (12NC)	928001003318
Místní kód	TL833


Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500704733
Číslování SAP – balení v krabici	250
Pouzdro – EAN/UPC	8711500718440

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 8W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - TL Mini 8W/33-640 FAM/10X25BOX

