



TL Mini Standard

TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX

Ta świetlówka TL Miniature (o średnicy bańki 16 mm) charakteryzuje się małą średnicą. Pozwala to na konstruowanie zminiaturyzowanych układów oświetlenia, łącznie z zasilaniem z niskonapięciowych źródeł prądu stałego. Lampa idealnie nadaje się do miejsc o ograniczonej przestrzeni, gdzie wierność odwzorowania barw i sprawność nie mają znaczenia priorytetowego: w systemach oświetlenia orientacyjnego, szklidłów i awaryjnego.

Dane produktu

Informacje podstawowe	
Trzonek	G5 [G5]
Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom)	5000 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	10000 h
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	10000 h
Opis systemu	niedostępny [-]
Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	54-765
Strumień świetlny (Nom)	340 lm
Oznaczenie koloru	chłodna dzienna
Utrzymanie strumienia świetlnego 10000 h (Nom)	58 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	80 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Nom)	70 %
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6200 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	48 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	75
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	7.1 W

Prąd lampy (Nom)	0,145 A
Napięcie (Nom)	56 V
Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak
Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	4,4 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	8 kWh
Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150071628627
Nazwa produktu na zamówieniu	TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX
EAN/UPC - Produkt	8711500716286
Kod zamówienia	71628627
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	250
Materiał Nr (12NC)	928001005440
Waga netto (szk.)	27,000 g

TL Mini Standard


ILCOS Code

FD-8/62/2A-E-G5

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.



Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 8W/54-765 FAM/ 10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

TL Mini 8W/54-765

Dane fotometryczne



Barwa Światła /54-765

Barwa Światła /54-765

